

Mitutoyo

Beépített tolómérő IP66 vízszintes, Méréstartomány: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	499401 150
GTIN	2050001051165
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Beépíthető tolómérő elektromágneses, induktív mérőrendszerrel. **Vízszintes beépítés. Abszolút elektronikával** és nagy, egyszerűen leolvasható kijelző-számokkal. Egyszeri nulla-pozíció beállítás, amely a következő elemcseréig (kb. 1,5 év) az abszolút nullapont marad. Maximális mérési precizitás nagyon nagy műveleti sebesség esetén is. ZERO / ABS funkció – nullázás és átkapcsolás relatívról abszolút mérésre.

Funkció:

IP66: Erős vízszög, ill. átmeneti elárasztás és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Szerszámgépeken, készülékeken stb. végzendő mérési és pozícionálási feladatokhoz.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497085 sz.

Műszaki leírás

Mérőszín hossza L ₁	235 mm
Leolvasás	0,01 mm
Súly	410 g
Teljes hossz L ₂	259 mm
Kalibrálás	Az ár külön ajánlatkérésre.
Méréstartomány	0 - 150 mm

Hibahatár	0,03 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 66
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Beépíthető tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásUniverzális tolómérő Max. méréstartomány 600 mm	021400 600
---	------------

Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497085 D1
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497085 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497085 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Adó Típus S11E	498966 S11E
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965