

Mitutoyo**Lineáris mérce, Effektív mérési hossz L₀: 1000mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 499240 1000 |
| GTIN | 4946368854274 |
| Árucikk kategória | 44D |

Leírás

Kivitel:

- **Absolut mérőrendszerrel.**
- **Bekapcsolás után megjelenik az aktuális pozíció, ezáltal elmarad az időigényes rávezetés a referenciapontokra.**
- **Egyszerű szerelés és telepítés.**

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Axiális állítások pontos rögzítésére és pozícionálására pl. maró-, esztergagépeken, pozícionáló asztalokon vagy mérőkészülékeken. Szerszámgépek digitális kijelzésre történő átszerelésére is alkalmas.

Figyelem:

Csak a 499356 sz. kijelző készülékkel együtt használható.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Mérési pontosság (20°) | 7 µm |
| Furatközép-távolság L ₂ | 1178 mm |
| Effektív mérési hossz L ₀ | 1000 mm |
| Maximális mérőfej-út L ₁ | 1040 mm |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Szélesség | 22 mm |
| Kábelhossz | 4,9 m |
| Teljes hossz L ₃ | 1198 mm |
| IP védettségi osztály | IP 67 |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása |
| Méréstechnika | digitális |
| Termék fajtája | Lineáris mérce |

Tartozék

| | |
|--|----------|
| Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 3 | 499356 3 |
| Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 2 | 499356 2 |