



**Csiszolóvászon műhelytekercs készlet (A), barna KK 114 F, 25 mm × 50 m,
Különböző tekercek száma: 5**



Rendelési adatok

Rendelés száma	557880 5
GTIN	2050001030344
Árucikk kategória	56V

Leírás

Kivitel:

Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**. Nagyon jó szemcsetapadás, kiváló csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam.

VSM KK 114 F típus: **barna szövet, rendkívül erős igénybevételhez**. Ez a minőség **különösen simulékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll** és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.

Hossz 50 m, csomagolás **integrált letépőkéssel. 5 darabos** = alapkivitel 1-1 db 40, 80, 150, 240, 400 szemcsézetű tekerccsel.

Felhasználás:

Fém kézi csiszolásához, de más anyagokhoz is jól alkalmazható.

Műszaki leírás

Különböző tekercek száma	5
Sorozat	KK114F
Csiszolóanyag	Normál korund

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Műhelytekercs szélessége	25 mm
Műhelytekercs hossza	50 m
Terméknév attribútum	25 mm × 50 m
Termék fajtája	Csiszolóvászon

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Tartó 5 műhelytekercshez20 – 50 mm×50 m	557960
Csiszolóvászon műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 400	557800 400

Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 40	557800 40
Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 150	557800 150
Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 80	557800 80
Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 240	557800 240