

**Garant****Horonyüregelő tartó, hosszú Ø DS 25 mm, Min. horonyszélesség m: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290350 14
GTIN	4045197882905
Árucikk kategória	29K

**Leírás****Figyelem:**

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási Ø-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási Ø).

**Figyelem:**

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

**Műszaki leírás**

Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	38,22 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	38,58 mm
Csavar	290399 3
Hasznos hossz $L_1$	180 mm
Alkalmas m horonyméret	14 mm
Alkalmas m horonyméret	16 mm
Középtolódás $L_3$	19,5 mm
Szár Ø	25 mm
Lapkatartó Ø $D_1$	35 mm

belső hűtés	igen
Szárhossz L <sub>s</sub>	90 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

---

## Tartozék

Rögzítő csavar Típus 3	290399 3
------------------------	----------