



Szalagcsiszoló gép GX, Típus: 790132



Rendelési adatok

Rendelés száma	077610 790132
GTIN	4014586872063
Árucikk kategória	03H

Leírás

Kivitel:

Modulárisan bővíthető, nagy teljesítményű szalagcsiszoló kis sorozatokhoz.

- **Levehető forgácsgyűjtő.**
- **Külső elszívás csatlakoztatása lehetséges.**

Két előválasztható fordulatszámmal, optimális nemesacél- (1500 min^{-1}) ill. fémmegmunkáláshoz (3000 min^{-1}).

Figyelem:

A csiszolószalagokat lásd az 558310 és 558453-56 sz. cikkszámoknál.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám 1. fokozat	1500 min^{-1}
Szalaghossz	2000 mm
Gyártó jelölése	GX 75 2H
Szalagszélesség	75 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	3000 min^{-1}

Súly	75 kg
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Szalagcsiszoló

Tartozék

Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 60	558310 60
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 80	558454 80
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 120	558454 120
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 40	558310 40
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36	558456 36
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 60	558453 60
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 120	558310 120
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36	558454 36
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 80	558453 80
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 60	558454 60
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 120	558453 120
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36	558453 36
Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 80	558310 80