



Órás tolómérő 3 darabos készlet



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 405509 |
| GTIN | 4067263132707 |
| Árucikk kategória | 45A |

Leírás

Kivitel:

Mattkrómozott skála. Ütésvédelemmel és védett fogasléccel. Precíziós óra forgatható számlappal, rögzítőcsavarral.

1 mm leolvasása a sínen, 2/100 mm leolvasása a körskálán.

Tartalom:

3 x órás tolómérő 412416 sz. méret: 150/02.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|------------|
| Hibahatár | 0,03 mm |
| Csőrhossz | 40 mm |
| Mutatófordulat | 2 mm |
| Leolvasás (körskála) | 0,02 mm |
| Kalibrálás | A1 |
| Méréstartomány | 0 - 150 mm |
| Szabvány | DIN 862 |
| Mélységmérő | lapos |
| Méréstechnika | Analóg |

| | |
|------------------|-----------------|
| Alapanyag | Nemesacél, INOX |
| Minden alkatrész | Edzett |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Termék fajtája | Órás tolómérő |

Szolgáltatások

| | |
|--|--------------|
| KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 3X200 mm | 021000 3X200 |
| DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 3X200 mm | 021010 3X200 |

Tartozék

| | |
|----------------------------|---------------|
| Órás tolómérő Típus 150/02 | 412416 150/02 |
|----------------------------|---------------|