

**HOLEX****Vizsgáló endoszkóp félig merev szondával, Ø 8,5 mm, Szondahossz: 1000mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	492930 1000
GTIN	4045197511829
Árucikk kategória	42L

## Leírás

### Kivitel:

Alapkészülék 2,4 colos LCD kijelzővel és 1 m hosszú, félig merev szondával (Ø 8,5 mm, látás iránya 0°). Robusztus, vízálló, nemesacél szondafej (IP67) 6 fényerő szabályozható, fehér LED-del. Zoom üzemmód (1,5x), automatikus tükröződés mentesítéssel fém felületeknél (AGC), tükör üzemmód (Mirror). AV kimenet a képernyőre való adatátvitelhez.

### Tartalom:

1x szonda 492936 sz. 1000 méret (IP67), szállítókoszor, felcsavarozható szondatükör (90°), mágnes, akasztó és 4 elem 081551 sz. LR6 méret.

Kamera felbontás: 320x240 px

Kijelző felbontás: 320x240 px

Fókuszált mélységélesség: 16 – 60 mm

Üzemi hőmérséklet: 0 - 50 °C

Súly: 0,43 kg

## Műszaki leírás

Fókuszált mélységélesség	16 – 60 mm
Kijelző felbontás	320x240 px

Szélesség	94 mm
Hossz	210 mm
Súly	0,43 kg
Magasság	58 mm
Szondahossz	1000 mm
Kamera felbontás	320×240 px
Üzemi hőmérséklet	0 - 50 °C
A tartalmazott elemek száma	4
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081551 LR6
Energiaellátás	Elemes
Szonda Ø	8,5 mm
Termék fajtája	Endoszkóp

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
Endoszkóp szonda, félig merev Szondahossz 1000 mm	492936 1000
Endoszkóp szonda, félig merev Szondahossz 1000 mm	492934 1000
Endoszkóp szonda, rugalmas Szondahossz 2000 mm	492938 2000
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081556 LR6