

Mitutoyo**Profilprojektor PV-5110 objektívvel****Rendelési adatok**

Rendelés száma	493535
GTIN	4946368669953
Árucikk kategória	44C

Leírás**Kivitel:**

Profilprojektor nagyméretű munkadarabok pontos átvilágító és rávilágító vizsgálatához.

Robusztus, álló helyzetű készülék univerzális használatra a gyártás és ellenőrzés területén.

· **Standard objektív, 10-szeres. 5-, 20-, 50- és 100-szoros objektívek külön ajánlatkérésre.**

Az objektívek maximális torzítása 0,2 %.

· **Elforgatható képernyő Ø effektív 508 mm.**

· **Beépített digitális LED-kijelző szögmérésekhez, fok / decimális átkapcsolás.**

· **Telecentrikus világító rendszer a képmező egyenletes megvilágítása és a pontos mérések érdekében.**

· **Masszív koordináta-mérőasztal 380×250 mm, beépített üveg mérőlécekkel.**

· **Hosszak, szögek, görbék, rádiuszok és menetek stb. garantáltan jó megtekintési lehetősége és könnyű mérése.**

Tartalom:

10-szeres objektív, mérőasztal, halogén rávilágítás és átvilágítás, digitális szögmérő, hálózati kábel.

Opcionális tartozék:

Digitális kijelző készülék 499356 sz., vágóél tisztító 354788 sz.

Figyelem:

További opcionális tartozékok, mint objektívek, billenthető központosító szán, horizontális prizma, szorítótartó, hozzávaló szabványos mérősíkok, élszenzor QM-Data 200 kiértékelő

egységgel, 2-D-Geopak szoftverprogram, digitális kijelző vagy takarófedél külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Képernyő Ø	508 mm
Leolvasás	0,001 mm
Méréstartomány x-tengely	200 mm
Súly	180 kg
y tengely méréstartománya	100 mm
Szélesség	1021 mm
Hossz	738 mm
Mérőasztal hossz	380 mm
Mérőasztal szélesség	250 mm
Magasság	1520 mm
Maximális munkadarab tömeg	5 kg
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Profilprojektor

Tartozék

Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 3	499356 3
Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 2	499356 2