

RENISHAW**Rubingömb tapintó Hossz 10/11 mm, Gömb Ø D: 3mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 494220 3 |
| GTIN | 2050000973406 |
| Árucikk kategória | 49F |

Leírás**Kivitel:**

Rubingömb tapintó M2 csatlakozó menettel

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárviviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|---------|
| Szár Ø S | 1,5 mm |
| Működő munkahossz | 7 mm |
| Anyag szára | Acél |
| Súly | 0,4 g |
| Gömb Ø D | 3 mm |
| Hossz L | 10 mm |
| Csatlakozó menet | M2 |
| Hegy anyaga | rubin |
| Termék fajtája | Tapintó |

Tartozék

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Tapintóbetét hosszabbító Hossz 20 mm | 494214 20 |
|--------------------------------------|-----------|

| | |
|---|--------------|
| Adapter Típus M3/M2 | 494218 M3/M2 |
| Tapintóbetét hosszabbító Hossz 10 mm | 494214 10 |
| Tapintóbetét hosszabbító Hossz 40 mm | 494214 40 |
| Tapintóbetét hosszabbító Hossz 30 mm | 494214 30 |
| 5 utas tapintóbetét tartó M2 Típus M2/5 | 494219 M2/5 |
| Tapintó tisztító készlet | 494240 |