

RENISHAW**Rubingömb tapintó Hossz 10/11 mm, Gömb Ø D: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	494220 5
GTIN	2050000973420
Árucikk kategória	49F

Leírás**Kivitel:**

Rubingömb tapintó M2 csatlakozó menettel

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárviviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Anyag szára	Acél
Működő munkahossz	10 mm
Súly	0,7 g
Szár Ø S	2,5 mm
Gömb Ø D	5 mm
Hossz L	10 mm
Csatlakozó menet	M2
Hegy anyaga	rubin
Termék fajtája	Tapintó

Tartozék

Tapintóbetét hosszabbító Hossz 20 mm	494214 20
--------------------------------------	-----------

Tapintó tisztító készlet	494240
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 10 mm	494214 10
5 utas tapintóbetét tartó M2 Típus M2/5	494219 M2/5
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 40 mm	494214 40
Adapter Típus M3/M2	494218 M3/M2
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 30 mm	494214 30