

**HOLEX****Endoszkóp szonda, rugalmas, Ø 5,5 mm, Szondahossz: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	492940 2000
GTIN	4045197565426
Árucikk kategória	42L

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus, vízálló, nemesacél szondafej (IP67) fényerő szabályozható fehér LED-del. Látás iránya 0°.

Nagyon jó képminőség 16,7 millió színnel. **Megvilágítás üzemmód:** A kép világosítására szolgáló kezelőgombok ki- és bekapcsolása. Nagy üreges terekben és/vagy nagyon sötét környezetben történő használathoz. **Oldalsó LED-es üzemmód:** Felcsavarozható szondatükör használata esetén az oldalsó LED-ek bekapcsolásával kizárhatóak a képről a zavaró visszaverődések. **Kép forgatása:** A kép 90°-os elforgatása a kezelőgombokkal az óramutató járásával megegyező irányba.

Képi nyílásszög 60,7°.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Felhasználás:**

Ideális nehezen hozzáférhető üregek vizsgálatához, pl. **gépjárműveknél:** Motorokhoz, váltókhoz, tartályokhoz, karosszériákhoz, műszerfalhoz, szakértőknek. **Légiközlekedésben:** Hajtóművekhez, turbinákhoz, vezetékrendszerekhez. **Építkezések:** Épület állagának megítéléséhez, vízkárokhöz, kártevők megjelenéséhez. **Csővezeték építése:** Hegesztési varratokhoz, idegen testek, szivárgások felkutatásához. **Hidraulika rendszerek:** Hengerekhez,

szivárgásokhoz. **Fűtés, vízszelés, légkondicionálás:** Kemencékhez, kéményekhez, bojlerekhez, légkondicionáló berendezésekhez, szennyvízrendszerekhez. **Kártevőirtás:** Méhkasokhoz, darázsfészkekhez, madárfészkekhez, rovarokhoz. **Rendőrség / vámhivatal:** Gépjármű ellenőrzésekhez, áruvizsgálatokhoz.

**Alkalmazható:**

Minden 492923; 492924; 492925; 492928 sz. endoszkóp kivitelhez.

**Tartalom:**

Felcsavarozható szondatükör 110°.

**Opcionális tartozék:**

492896 sz. adapter a szondáknak a 492890 sz. 2000 méretű fotó-/videó endoszkópokkal való felhasználáshoz.

**Figyelem:**

További szondatípusok (30 m-ig) más szondafej Ø-vel és látásiránnyal külön rendelésre szállíthatóak.

**Szonda csővezeték vizsgálatához:**

- **Fej Ø: 28 mm**
- **Szondahossz: 22 m**
- **Képi nyílásszög: 150°**
- **8 nagy fényerejű LED.**

## Műszaki leírás

Szondahossz	2000 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Kamera felbontás	640×480 px
Szonda Ø	5,5 mm
Terméknév attribútum	Ø 5,5 mm
Termék fajtája	Szonda

## Tartozék

Szondatükör 5,5 mm Ø-höz Látószög 90 fok	492950 90
Gömbszonda 5,5 mm Ø-höz	492952
Szondatükör 5,5 mm Ø-höz Látószög 110 fok	492950 110
Szondatükör 5,5 mm Ø-höz Látószög 70 fok	492950 70