

HOLEX**Endoszkóp szonda, hajlítható, rugalmas, Ø 6 mm, Szondahossz: 1000mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	492942 1000
GTIN	4045197565433
Árucikk kategória	42L

Leírás

Kivitel:

Robusztus, vízálló, nemesacél szondafej (IP67) fényerő szabályozható fehér LED-del. Látás iránya 0°.

Nagyon jó képminőség 16,7 millió színnel. **Megvilágítás üzemmód:** A kép világosítására szolgáló kezelőgombok ki- és bekapcsolása. Nagy üreges terekben és/vagy nagyon sötét környezetben történő használathoz. **Oldalsó LED-es üzemmód:** Felcsavarozható szondatükör használata esetén az oldalsó LED-ek bekapcsolásával kizárhatóak a képről a zavaró visszaverődések. **Kép forgatása:** A kép 90°-os elforgatása a kezelőgombokkal az óramutató járásával megegyező irányba.

Hajlítható szondafej: Markolattal és állítókaral rendelkező szonda a kamerafej meghajlításához két irányban (maximum 2×155°). A mellékelt szondatükörrel felhasználva az üreges helyek a szonda bevezetésével ellentétes irányban, hátrafelé is megvizsgálhatóak. A kívánt meghajlítási pozícióban történő rögzítés funkció fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A szonda vége fémszövet védőtömlővel rendelkezik.

Képi nyílásszög 87,1°.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Ideális nehezen hozzáférhető üregek vizsgálatához, pl. **gépjárműveknél:** Motorokhoz, váltókhoz, tartályokhoz, karosszériákhoz, műszerfalhoz, szakértőknek. **Légközlekedésben:** Hajtóművekhez, turbinákhoz, vezetékrendszerekhez. **Építkezések:** Épület állagának megítéléséhez, vízkárokhoz, kártevők megjelenéséhez. **Csővezeték építése:** Hegesztési varratokhoz, idegen testek, szivárgások felkutatásához. **Hidraulika rendszerek:** Hengerekhez, szivárgásokhoz. **Fűtés, vízszelés, légkondicionálás:** Kemencékhez, kéményekhez, bojlerekhez, légkondicionáló berendezésekhez, szennyvízrendszerekhez. **Kártevőirtás:** Méhkasokhoz, darázfészkekhez, madárfészkekhez, rovarokhoz. **Rendőrség / vámhivatal:** Gépjármű ellenőrzésekhez, áruvizsgálatokhoz.

Alkalmazható:

Minden 492923; 492924; 492925; 492928 sz. endoszkóp kivitelhez.

Tartalom:

Felcsavarozható szondatükör 70°.

Opcionális tartozék:

492896 sz. adapter a szondáknak a 492890 sz. 2000 méretű fotó-/videó endoszkópokkal való felhasználáshoz.

Figyelem:

További szondatípusok (30 m-ig) más szondafej Ø-vel és látásiránnyal külön rendelésre szállíthatóak.

Szonda csővezeték vizsgálatához:

- **Fej Ø: 28 mm**
- **Szondahossz: 22 m**
- **Képi nyílásszög: 150°**
- **8 nagy fényerejű LED.**

Műszaki leírás

Szondahossz	1000 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Kamera felbontás	640×480 px
Szonda Ø	6 mm
Terméknév attribútum	Ø 6 mm
Termék fajtája	Szonda