

Mérőcsap készlet fadobozban 2. tűrés osztály, Típus: 91



Rendelési adatok

Rendelés száma	483810 91
GTIN	2050001046734
Árucikk kategória	48A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű idomszeracélból, edzett (60 ± 2 HRC) és megeresztett. A mérőcsap készletek tárolása feliratozott furatokkal ellátott fadobozban áttekinthetően történik (1,5 mm Ø-től a mérőcsapok külön felirattal is el vannak látva). Mérőcsap hossza 0,99 mm Ø-ig 40 mm, e fölött 70 mm.

Tűrés osztály 2: Csap $\varnothing \pm 0,002$ mm.

Felhasználás:

Koordináta-fúrógépen végzett munkákhoz, vagy a szerszám- és készülék gyártásban, pl. furattűrések méréséhez, furatok helyzetének ellenőrzéséhez, két furat távolságtűrésének ellenőrzéséhez, fogaskerék- vagy menetmérésekhez, valamint szög és profilvizsgálatokhoz stb. Névleges mérettartomány: 1 - 10 mm

Emelkedés: 0,1 mm

Mérőcsapok száma: 91

Műszaki leírás

Emelkedés	0,1 mm
Névleges mérettartomány	1 - 10 mm
Mérőcsapok száma	91
Szabvány	DIN 2269

Tűrés osztály	2
Keménység	60 ± 2 HRC
Alapanyag	Idomszeracél
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S18
Termék fajtája	Ellenőrző csap készlet

Szolgáltatások

Kalibrálás Mérőcsap készlet Készlet tartalma 91	018381 91
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Mérőcsap készlet Készlet tartalma 91	019680 91
DAkKS kalibrálás Mérőcsap készlet Készlet tartalma 91	020890 91
Kalibrálás Mérőcsap készlet Készlet tartalma 91	020880 91