

Mérőcsap készlet fadobozban 2. tűrés osztály, Típus: 81



Rendelési adatok

Rendelés száma	483811 81
GTIN	2050001057006
Árucikk kategória	48A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű idomszeracélból, edzett (60 ± 2 HRC) és megeresztett. A mérőcsap készletek tárolása feliratozott furatokkal ellátott fadobozban áttekinthetően történik (1,5 mm \varnothing -tól a mérőcsapok külön felirattal is el vannak látva). Mérőcsap hossza 0,99 mm \varnothing -ig 40 mm, e fölött 70 mm.

Tűrés osztály 2: Csap $\varnothing \pm 0,002$ mm.

Felhasználás:

Koordináta-fúrógépen vagy a szerszám- és készülék gyártásban végzett munkákhoz, pl. furattűrések méréséhez, furatok helyzetének ellenőrzéséhez, két furat távolságtűrésének ellenőrzéséhez, fogaskerék- vagy menetmérésekhez, valamint szög és profilvizsgálatokhoz stb. Névleges mérettartomány: 1 - 5 mm

Emelkedés: 0,05 mm

Mérőcsapok száma: 81

Műszaki leírás

Névleges mérettartomány	1 - 5 mm
Mérőcsapok száma	81
Emelkedés	0,05 mm
Szabvány	DIN 2269

Tűrés osztály	2
Keménység	60 ± 2 HRC
Alapanyag	Idomszeracél
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S18
Termék fajtája	Ellenőrző csap készlet

Szolgáltatások

Kalibrálás Mérőcsap készlet Készlet tartalma 81	018381 81
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Mérőcsap készlet Készlet tartalma 81	019680 81
DAkKS kalibrálás Mérőcsap készlet Készlet tartalma 81	020890 81
Kalibrálás Mérőcsap készlet Készlet tartalma 81	020880 81