

Mérőcsap készlet fadobozban 2. tűrés osztály, Típus: 100



Rendelési adatok

Rendelés száma	483811 100
GTIN	2050001057013
Árucikk kategória	48A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű idomszeracélból, edzett (60 ± 2 HRC) és megeresztett. A mérőcsap készletek tárolása feliratozott furatokkal ellátott fadobozban áttekinthetően történik (1,5 mm \varnothing -tól a mérőcsapok külön felirattal is el vannak látva). Mérőcsap hossza 0,99 mm \varnothing -ig 40 mm, e fölött 70 mm.

Tűrés osztály 2: Csap $\varnothing \pm 0,002$ mm.

Felhasználás:

Koordináta-fúrógépen vagy a szerszám- és készülék gyártásban végzett munkákhoz, pl. furattűrések méréséhez, furatok helyzetének ellenőrzéséhez, két furat távolságtűrésének ellenőrzéséhez, fogaskerék- vagy menetmérésekhez, valamint szög és profilvizsgálatokhoz stb.

Névleges mérettartomány: 5,05 - 10 mm

Emelkedés: 0,05 mm

Mérőcsapok száma: 100

Műszaki leírás

Mérőcsapok száma	100
Névleges mérettartomány	5,05 - 10 mm
Emelkedés	0,05 mm
Szabvány	DIN 2269

Tűrési osztály	2
Keménység	60 ± 2 HRC
Alapanyag	Idomszeracél
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S18
Termék fajtája	Ellenőrző csap készlet

Szolgáltatások

Kalibrálás Mérőcsap készlet Készlet tartalma 100	018381 100
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Mérőcsap készlet Készlet tartalma 100	019680 100
Kalibrálás Mérőcsap készlet Készlet tartalma 100	020880 100
DAkKS kalibrálás Mérőcsap készlet Készlet tartalma 100	020890 100