



Habilis precíziós reszelő Teljes hossz 215 mm, SH 00 / DH 1, Típus: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	527060 5
GTIN	613548056264
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

Svájci precíziós reszelők a legnagyobb alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és élettartammal. Túreszelőkhöz hasonló alakok, azonban **erősebb, kovácsolt** 4 ill. 6 szögű **szárral** és **megerősített keresztmetszettel**. **Nincs szükség reszelőnyélre**.

Felhasználás:

Különösen alkalmasak szerszám- és formakészítéshez, mivel vékony, hegyes alakúak. A **Habilis precíziós reszelők nagyobb megmunkálási nyomást** tesznek lehetővé, mint a túreszelők.

Műszaki leírás

Keresztmetszet	6,0×6,0 mm
Teljes hossz	215 mm
Reszelőfelület	3
Alak leírása	négylélű
Svájci vágat	00
A német vágatnak felel meg	1
Terméknév attribútum	SH 00 / DH 1
reszelőnyéllel	nem
Reszelőnyél szükséges	nem
Termék fajtája	Precíziós reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		