



Habilis precíziós reszelő Teljes hossz 215 mm, SH 1 / DH 3, Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	527070 4
GTIN	613548056295
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

Svájci precíziós reszelők a legnagyobb alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és élettartammal. Túreszelőkhöz hasonló alakok, azonban **erősebb, kovácsolt** 4 ill. 6 szögű **szárral** és **megerősített keresztmetszettel. Nincs szükség reszelőnyélre.**

Felhasználás:

Különösen alkalmasak szerszám- és formakészítéshez, mivel vékony, hegyes alakúak. A **Habilis precíziós reszelők nagyobb megmunkálási nyomást** tesznek lehetővé, mint a túreszelők.

Műszaki leírás

Teljes hossz	215 mm
Alak leírása	kerek
Keresztmetszet	6,5 mm
Svájci vágat	1
A német vágatnak felel meg	3
Terméknév attribútum	SH 1 / DH 3
Termék fajtája	Precíziós reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		

Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas
Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Uni	feltételesen alkalmas