



## Mérőcsőr pár hengeres toldattal, Toldal $\varnothing$ csőrpáronként: 20mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	481900 20
GTIN	4030489220954
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Kivitel:**

**Mérőcsőrök** hengeres toldattal, DIN 861 2. lap, belső és külső mérésekhez beállítási segédeszközként.

**Figyelem:**

Furatmikrométerekhez való mérőcsőrök széles felfekvő felülettel külön rendelésre.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	75 mm
Magasság	10 mm
Toldal $\varnothing$ csőrpáronként	20 mm
Max. mérésmélység	40 mm
Szélesség	9 mm
Termék fajtája	Mérőszár