

RENISHAW**Rubingömb tapintó Hossz 40 mm, Gömb Ø D: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	494224 3
GTIN	2050000973499
Árucikk kategória	49F

Leírás**Kivitel:**

Rubingömb tapintó M2 csatlakozó menettel

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárviviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Súly	1,97 g
Gömb Ø D	3 mm
Anyag szára	Keményfém
Működő munkahossz	37 mm
Szár Ø S	2 mm
Hossz L	40 mm
Csatlakozó menet	M2
Hegy anyaga	rubin
Termék fajtája	Tapintó

Tartozék

Tapintóbetét hosszabbító Hossz 20 mm	494214 20
--------------------------------------	-----------

Tapintó tisztító készlet	494240
5 utas tapintóbetét tartó M2 Típus M2/5	494219 M2/5
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 40 mm	494214 40
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 30 mm	494214 30
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 10 mm	494214 10
Adapter Típus M3/M2	494218 M3/M2