

RENISHAW**Rubingömb tapintó Hossz 40 mm, Gömb Ø D: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	494224 5
GTIN	2050000973512
Árucikk kategória	49F

Leírás**Kivitel:**

Rubingömb tapintó M2 csatlakozó menettel

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárviviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Gömb Ø D	5 mm
Súly	3,17 g
Működő munkahossz	40 mm
Anyag szára	Keményfém
Szár Ø S	2,5 mm
Hossz L	40 mm
Csatlakozó menet	M2
Hegy anyaga	rubin
Termék fajtája	Tapintó

Tartozék

5 utas tapintóbetét tartó M2 Típus M2/5	494219 M2/5
---	-------------

Adapter Típus M3/M2	494218 M3/M2
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 40 mm	494214 40
Tapintó tisztító készlet	494240
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 20 mm	494214 20
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 10 mm	494214 10
Tapintóbetét hosszabbító Hossz 30 mm	494214 30