



Precíziós tűreszelők 12 darabos készlet, Teljes hossz mm / svájci vágat: 140/1



Rendelési adatok

Rendelés száma	527600 140/1
GTIN	613548181195
Árucikk kategória	53B

Leírás

Kivitel:

A svájci precíziós reszelők kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. Vághossz = $\frac{1}{2}$ reszelőhossz. Precíziós reszelőkhöz való speciális acélból készült nagy kopásállósággal (65 – 66 HRC). Pontosan igazodó alakok, speciális vágatszögek és a különböző vágatok nagy választéka. Nagy reszelési teljesítmény.

Gyorszorítós nyelet lásd az 519700 sz.

Szabvány:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Tartalma:

1 – 1 darab

Form 1 – 12

Tartalom:

Műanyag tasakban.

Figyelem:

Lásd a Habilis precíziós reszelőket az 527050 – 527070 sz. is.

Műszaki leírás

Svájci vágat	1
--------------	---

Teljes hossz	140 mm
Termék fajtája	Precíziós tűreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Gyorsszorítós nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3
Gyorsszorítós nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2