

**VALTITAN precíziós tűreszelő Teljes hossz 180 mm, SH 0 / DH 1, Típus: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	527550 10
GTIN	613548045718
Árucikk kategória	53B

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű tűreszelő rendkívül jó kopásállósággal. Felületkeménység **1200 HV**. A különleges fogalak megakadályozza a reszelők eltömődését forgáccsal, így enyhe kocogtatással (fán), könnyen kitisztíthatók.

Szabvány:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Műszaki leírás

Teljes hossz	180 mm
Keresztmetszet	5,4×2,0 mm
Reszelőfelület	1
Alak leírása	Barett
Svájci vágat	0
A német vágatnak felel meg	1
Terméknév attribútum	SH 0 / DH 1
reszelőnyéllel	nem
Termék fajtája	Precíziós tűreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu Mg	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas
Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Uni	alkalmas

Tartozék

Gyorsszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2
Gyorsszorítás nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3