




Fenőhasáb – nemeskorund, háromélű, Hossz×szélesség (mm) finomsági fok: 100X10P



558515 100X10 F

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 558515 100X10P |
| GTIN | 9003172580081 |
| Árucikk kategória | 53Y |

Leírás

Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámok éleinek **sorjázásához, élezéséhez, simításához és élettöréséhez**. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formagyártásban. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához.

Acélhoz (edzett) és nagy szakítószilárdságú ötvözetekhez. Az anyag szívóssága **szilárd éleket** és nagyon jó **vágóhatást** eredményez.

Figyelem:

Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel kell használni.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Szemcsézet | 500 |
| Hossz | 100 mm |
| Finomsági fok | Polírozás |
| Szélesség | 10 mm |
| Festék | fehér |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Alak | háromélű |
| Termék fajtája | Fenőhasáb |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | feltételesen alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |
| CuZn | feltételesen alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |