



## Fenőhasáb – nemeskorund, háromélű, Hossz×szélesség (mm) finomsági fok: 100X13G



### Rendelési adatok

Rendelés száma	558515 100X13G
GTIN	9003172580104
Árucikk kategória	53Y

### Leírás

#### Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámok éleinek **sorjázásához, élezéséhez, simításához és élettöréséhez**. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formagyártásban. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához.

**Acélhoz** (edzett) és nagy szakítószilárdságú ötvözetekhez. Az anyag szívóssága **szilárd éleket** és nagyon jó **vágóhatást** eredményez.

#### Figyelem:

**Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel kell használni.**

### Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Finomsági fok	durva
Hossz	100 mm
Szélesség	13 mm
Festék	rózsaszín
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Alak	háromélű
Termék fajtája	Fenőhasáb

### Felhasználói adatok

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		