



Fenőhasáb – nemeskorund, négyélű, Hossz×szélesség (mm) finomsági fok: 100X10F



Rendelési adatok

Rendelés száma	558525 100X10F
GTIN	9003172581309
Árucikk kategória	53Y

Leírás

Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámok éleinek **sorjázásához, élezéséhez, simításához és életöréséhez**. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formagyártásban. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához.

Acélhoz (edzett) és nagy szakítószilárdságú ötvözetekhez. Az anyag szívóssága **szilárd éleket** és nagyon jó **vágóhatást** eredményez.

Figyelem:

Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel kell használni.

Műszaki leírás

Szemcsézet	320
Szélesség	10 mm
Hossz	100 mm
Finomsági fok	finom
Festék	narancs
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Alak	négyélű
Termék fajtája	Fenőhasáb

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		