

Fenőkő acélhoz, speciális korund közepes / finom, Hossz×szélesség: 125X50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	558855 125X50
GTIN	9003172581248
Árucikk kategória	56Z

Leírás

Kivitel:

Kerámia kötésű kombinált fenőkővek O/P keménységi fokkal. Egyik oldal durva az előcsiszoláshoz, másik oldal finom az utánsimításhoz.

Nemes speciális korund 80-as (közepes) szemcse, **hosszú élettartammal**. Másik oldalán nemes korund, 500-as szemcse (nagyon finom), nagyon jó vágóképesség, **kiváló felületminőség**.

Felhasználás:

Sorjázáshoz, egyenetlenségek finomcsiszolásához, élek lekerekítéséhez.

Figyelem:

Speciális polírozó kövek kiegyenlítéshez külön rendelésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Finomsági fok	közepes / nagyon finom
Szemcsézet	180
Szemcsézet	500
Szélesség	50 mm
Magasság	20 mm
Hossz	125 mm
Termék fajtája	Fenőkő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		