



## Dugókulcs nyéllel teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 7mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 622500 7      |
| GTIN              | 4010995008581 |
| Árucikk kategória | 63K           |

### Leírás

#### Kivitel:

Hosszú kivitel, mély 6-szögű kulcsfej, kiálló csavarfejekhez.

**1000 Voltig műanyag szigeteléssel DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

#### Szabvány:

**DIN 3125**

#### Alapanyag:

**Ergonomikus többkomponensű markolat** elgurulás elleni védelemmel, **penge** króm-vanádium acélból, barnított, teljesen szigetelt.

### Műszaki leírás

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Kulcsnyílás     | 7 mm                            |
| Teljes hossz    | 243 mm                          |
| Pengehossz      | 125 mm                          |
| Gyártó jelölése | SoftFinish® electric            |
| Szabvány        | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Szabvány        | DIN 3125                        |
| Profil          | 6-szög dugókulcs                |
| Termék fajtája  | Dugókulcs                       |

