



## Gyémánt tűreszelő, 140 mm D91 szemcse (finom), Típus: 8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	529210 8
GTIN	4007220016879
Árucikk kategória	53B

### Leírás

#### Kivitel:

A tűreszelők alaptestét speciális acélból kovácsolták és köszörülték. A gyémántreszelők egyenletes, egységes szemcseméretű gyémántpor beszórást kapnak és ezt galvanikusan rögzítik. Az egyenletes gyémántborítás és a gyémánt keménysége kiváló reszelési eredményeket biztosítanak. **Teljes reszelőhossz = 140 mm; gyémántbevonat hossza = 70 mm; szár Ø = 3 mm.**

#### Felhasználás:

**Edzett acélból** vagy **keményfémből** készült vágó-, stancoló- és présszerszámok méretpontos utómegmunkálásához. Ezenkívül **üveg, kerámia** stb. megmunkálásához. **Kis nyomással** reszeljen, különösen az éleknél. A nagy nyomás nem eredményez jobb reszelési teljesítményt és károsítja a reszelőt.

#### Szemcsézet:

Finomszemcsés **D 91**

#### Opcionális tartozék:

Ezekhez a reszelőkhöz **gyorsszorító nyelet** az 519700 cikkszám alatt talál.

### Műszaki leírás

Bevonathossz	70 mm
Alak leírása	kés
Keresztmetszet bevonattal	5,0×1,8 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Szemcsézet	D91
reszelőnyéllel	nem
Termék fajtája	Tűreszelő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Gyorsszorítós nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3
Gyorsszorítós nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2