



Üreges szárú dugókulcs Kraftform nyéllal, Kulcsnyílás: 10mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 622450 10 |
| GTIN | 4013288108340 |
| Árucikk kategória | 63F |

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, **integrált puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart. Üreges szárú penge, nikromatt krómozott. Az üreges szár kiálló menetes csapoknál is lehetővé teszi a csavarozást.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 622152

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|------------------|
| Teljes hossz | 202 mm |
| Kulcsnyílás | 10 mm |
| Pengehossz | 90 mm |
| Gyártó jelölése | 395 HO |
| Profil | 6-szög dugókulcs |
| Termék fajtája | Dugókulcs |