



## Gyémánt kézireszelő, 215 mm D126 szemcse (közepes) univerzális, Típus: 6



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 529150 6      |
| GTIN              | 4007220017326 |
| Árucikk kategória | 53B           |

### Leírás

#### Kivitel:

Az 529220 sz. tűreszelőknek megfelelő, azonban az 527060 sz. habilis reszelőkhöz hasonló nyers darabokból készült (megerősített keresztmetszet, erős edzett nyél); a tűreszelőkhöz képest kb. **3-szoros bevont felület**.

#### Felhasználás:

**Edzett ill. nemesített acél, keményfémek, üveg, kerámia és üvegszálás műanyagok** megmunkálásához. **Kis nyomással** reszeljen, különösen az éleknél! A nagy nyomás nem eredményez jobb reszelési teljesítményt és károsítja a reszelőt.

### Műszaki leírás

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Keresztmetszet bevonattal     | 10 mm       |
| Alak leírása                  | háromélű    |
| Bevonathossz                  | 100 mm      |
| Teljes hossz                  | 215 mm      |
| Csiszolóanyag                 | Gyémánt     |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | D           |
| Szemcsézet                    | D126        |
| reszelőnyéllel                | nem         |
| Reszelőnyél szükséges         | nem         |
| Termék fajtája                | Kézireszelő |

