

**Csuklós dugókulcs, Kulcsnyílás: 24 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	622800 24
GTIN	8014230038674
Árucikk kategória	63P

Leírás**Kivitel:**

Elcsúsztatható T-hajtószer, végein kicsúszás elleni biztosítással.
Mozgatható csuklós fejjel (forgásszög 50°, munkaszög max. 90°). A fej állását a beépített rugó biztonságosan rögzíti.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Kulcs hossza: 500 mm

Csúszó hajtószer hossza: 230 mm

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	24 mm
Kulcs hossza	500 mm
Csúszó hajtószer hossza	230 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

