

HOLEX**IMPACT rátűzőkulcs, 3/8 col, Torx® csavarokhoz, Torx® profil: TX40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	650560 TX40
GTIN	4045197336347
Árucikk kategória	62D

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Ø a meghajtott oldalon: 19 mm

Hossz: 50 mm

Műszaki leírás

Ø a meghajtott oldalon	19 mm
Hossz	50 mm
Torx® profil	TX40
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Rögzítőcsap fejekhez, 3/8 col Øxhossz 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Biztosítókapocs dugókulcs fejekhez, 3/8 col Típus 1	650780 1
Gumigyűrű fejekhez, 3/8 col Ø 18 mm	650800 18
Biztosítókapocs kihúzó	650785
Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 3/8 col,kihúzóval Típus 1	650790 1