



## Csuklós dugókulcs, Kulcsnyílás: 11 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	622800 11
GTIN	8014230038551
Árucikk kategória	63P

### Leírás

**Kivitel:**

Elcsúsztatható T-hajtószer, végein kicsúszás elleni biztosítással.

Mozgatható csuklós fejjel (forgásszög 50°, munkaszög max. 90°). A fej állását a beépített rugó biztonságosan rögzíti.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Kulcs hossza: 400 mm

Csúszó hajtószer hossza: 160 mm

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás	11 mm
Kulcs hossza	400 mm
Csúszó hajtószer hossza	160 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

