



Speciális körmöskulcs hajlított



Rendelési adatok

Rendelés száma	628900
GTIN	4020772044664
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, horganyzott, hegesztett csapokkal. Csaptáv. 35 mm, csap Ø 5 mm.
Könyök magassága 50 mm.

Felhasználás:

DIN 44716 karimás anyákhoz sarokcsiszolókon.

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Típus	3116CD
Gyártó jelölése	DIN 3116
Csap Ø	5 mm
Csaptávolság	35 mm
Alapanyag	Speciális acél, horganyzott
Könyök magassága	50 mm
Szabvány	DIN 3116 Form C
könyökös	igen
egyenes	nem
Termék fajtája	Speciális körmöskulcs

