



Állítható körmöskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 20-42mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	628510 20-42
GTIN	4020772051204
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Körmöskulcs. Speciális acél, edzett és felületkezelt.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	180 mm
Anya külső Ø	20 - 42 mm
Típus	771
Gyártó jelölése	771
Termék fajtája	Körmöskulcsok