



## Csuklós dugókulcs, Kulcsnyílás: 14 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	622800 14
GTIN	8014230038582
Árucikk kategória	63P

### Leírás

**Kivitel:**

Elcsúsztatható T-hajtószer, végein kicsúszás elleni biztosítással.

Mozgatható csuklós fejjel (forgásszög 50°, munkaszög max. 90°). A fej állását a beépített rugó biztonságosan rögzíti.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Kulcs hossza: 432 mm

Csúszó hajtószer hossza: 175 mm

### Műszaki leírás

Kulcs hossza	432 mm
Csúszó hajtószer hossza	175 mm
Kulcsnyílás	14 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

