



Csuklós dugókulcs, Kulcsnyílás: 15 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	622800 15
GTIN	8014230038599
Árucikk kategória	63P

Leírás

Kivitel:

Elcsúsztatható T-hajtószer, végein kicsúszás elleni biztosítással.

Mozgatható csuklós fejjel (forgásszög 50°, munkaszög max. 90°). A fej állását a beépített rugó biztonságosan rögzíti.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Kulcs hossza: 450 mm

Csúszó hajtószer hossza: 200 mm

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	15 mm
Kulcs hossza	450 mm
Csúszó hajtószer hossza	200 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

