

**Csuklós dugókulcs, Kulcsnyílás: 16 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	622800 16
GTIN	8014230038605
Árucikk kategória	63P

Leírás**Kivitel:**

Elcsúsztatható T-hajtószer, végein kicsúszás elleni biztosítással.

Mozgatható csuklós fejjel (forgásszög 50°, munkaszög max. 90°). A fej állását a beépített rugó biztonságosan rögzíti.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Kulcs hossza: 450 mm

Csúszó hajtószer hossza: 200 mm

Műszaki leírás

Kulcs hossza	450 mm
Kulcsnyílás	16 mm
Csúszó hajtószer hossza	200 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

