

**Csuklós dugókulcs, Kulcsnyílás: 9 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	622800 9
GTIN	8014230038537
Árucikk kategória	63P

**Leírás****Kivitel:**

Elcsúsztatható T-hajtószer, végein kicsúszás elleni biztosítással.

Mozgatható csuklós fejjel (forgásszög 50°, munkaszög max. 90°). A fej állását a beépített rugó biztonságosan rögzíti.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Kulcs hossza: 395 mm

Csúszó hajtószer hossza: 165 mm

**Műszaki leírás**

Kulcs hossza	395 mm
Csúszó hajtószer hossza	165 mm
Kulcsnyílás	9 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

