



## Villáskulcs, Kulcsnyílások: 14X17mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 610100 14X17  |
| GTIN              | 4018754017867 |
| Árucikk kategória | 63A           |

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

#### Szabvány:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

#### Figyelem:

<strong>Figyelem!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 610600</strong>

### Műszaki leírás

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Maximális pofamagasság h   | 6 mm     |
| Maximális pofaszélesség b1 | 33 mm    |
| Kulcsnyílás <sub>2</sub>   | 17 mm    |
| Kulcsnyílás <sub>1</sub>   | 14 mm    |
| Maximális pofaszélesség b2 | 39 mm    |
| Kulcsnyílás méret          | Metrikus |
| Kulcs hossza L             | 205 mm   |
| Szabvány                   | DIN 3110 |
| Szabvány                   | ISO 3318 |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Pofaállás 1                        | 15 fok      |
| Pofaállás 2                        | 15 fok      |
| szikramentes                       | nem         |
| Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem         |
| Termék fajtája                     | Csavarkulcs |