



Villáskulcs, col, Típus: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	610120 12
GTIN	4018754019793
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süüllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	5/8 coll
Maximális pofaszélesség b ₂	40 mm
Maximális pofamagasság h	5,8 mm
Maximális pofaszélesség b ₁	36 mm
Kulcsnyílás méret	Colos
Kulcsnyílás ₂	11/16 coll
Kulcs hossza L	205 mm
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	DIN 3110
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok

szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs