



## Villáskulcs, Kulcsnyílások: 11X13mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	610100 11X13
GTIN	4018754017782
Árucikk kategória	63A

### Leírás

**Kivitel:**

Süüllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

**Szabvány:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

**Figyelem:**

<strong>Figyelem!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 610600</strong>

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás <sub>1</sub>	11 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	13 mm
Maximális pofamagasság h	6 mm
Maximális pofaszélesség b1	29 mm
Maximális pofaszélesség b2	31 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	170 mm
Szabvány	DIN 3110
Szabvány	ISO 3318

Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs