



## 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col hosszú, Kulcsnyílás: 9mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	631400 9
GTIN	4018754000234
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület

**AS-Drive** profillal.

#### Szabvány:

**DIN 3124-L**

#### Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

### Műszaki leírás

Hossz	50 mm
Profil oldali Ø	12,8 mm
Kulcsnyílás	9 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Szabvány	DIN 3124
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	HPQ® nagyteljesítményű acél

Felület	Nikkelbevonatra krómozott
AS-Drive profillal	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej