



Villáskulcs, Kulcsnyílások: 27X30mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 610100 27X30 |
| GTIN | 4018754018048 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Figyelem:

Figyelem!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 610600

Műszaki leírás

| | |
|--|----------|
| Kulcsnyílás ₁ | 27 mm |
| Maximális pofaszélesség b ₂ | 66 mm |
| Maximális pofaszélesség b ₁ | 60 mm |
| Kulcsnyílás ₂ | 30 mm |
| Maximális pofamagasság h | 10 mm |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Kulcs hossza L | 300 mm |
| Szabvány | DIN 3110 |
| Szabvány | ISO 3318 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Pofaállás 1 | 15 fok |
| Pofaállás 2 | 15 fok |
| szikramentes | nem |
| Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |