



Villáskulcs, Kulcsnyílások: 18X21mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	610100 18X21
GTIN	4018754017911
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süüllesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Figyelem:

Figyelem!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 610600

Műszaki leírás

Maximális pofaszélesség b1	40 mm
Kulcsnyílás ₂	21 mm
Maximális pofaszélesség b2	47 mm
Maximális pofamagasság h	8 mm
Kulcsnyílás ₁	18 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	235 mm
Szabvány	DIN 3110
Szabvány	ISO 3318

Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs