

**HOLEX****6-szög dugókulcs fej, 1/4 col hosszú, Kulcsnyílás: 12mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 631415 12     |
| GTIN              | 4045197493330 |
| Árucikk kategória | 62A           |

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

**Szabvány:**

**DIN 3124-L**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Figyelem:**

HOLEX hosszú 6-szög dugókulcs fejek colos méretekből is kaphatóak az eShop-ban (631417 sz.).

**Műszaki leírás**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Hossz               | 50 mm              |
| Profil oldali Ø     | 16,9 mm            |
| Kulcsnyílás         | 12 mm              |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll           |
| Szabvány            | DIN 3124           |
| Profil              | 6-szög dugókulcs   |
| Alapanyag           | Króm-vanádium acél |
| Felület             | Krómozott          |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| AS-Drive profillal | nem           |
| Termék fajtája     | Dugókulcs fej |