



## Villáskulcs, Kulcsnyílások: 7X8mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	610100 7X8
GTIN	4018754017720
Árucikk kategória	63A

### Leírás

**Kivitel:**

Süüllesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

**Szabvány:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

**Figyelem:**

<strong>Figyelem!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 610600</strong>

### Műszaki leírás

Maximális pofamagasság h	4 mm
Maximális pofaszélesség b1	18 mm
Maximális pofaszélesség b2	20 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	8 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	7 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	140 mm
Szabvány	DIN 3110
Szabvány	ISO 3318

Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs