



## Villáskulcs, Kulcsnyílások: 13X17mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	610100 13X17
GTIN	4018754017843
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süüllesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

#### Szabvány:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

#### Figyelem:

<strong>Figyelem!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 610600</strong>

### Műszaki leírás

Maximális pofaszélesség b1	33 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	17 mm
Maximális pofaszélesség b2	39 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	13 mm
Maximális pofamagasság h	6 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	205 mm
Szabvány	DIN 3110
Szabvány	ISO 3318

Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs