

**Villáskulcs, col, Típus: 10****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 610120 10 |
| GTIN | 4018754019786 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás**Kivitel:**

Süüllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|------------|
| Maximális pofaszélesség b2 | 40 mm |
| Maximális pofamagasság h | 5,8 mm |
| Maximális pofaszélesség b1 | 35 mm |
| Kulcsnyílás méret | Colos |
| Kulcsnyílás ₂ | 11/16 coll |
| Kulcs hossza L | 205 mm |
| Kulcsnyílás ₁ | 19/32 coll |
| Szabvány | ISO 3318 |
| Szabvány | DIN 3110 |
| Pofaállás 1 | 15 fok |
| Pofaállás 2 | 15 fok |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| szikramentes | nem |
| Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |