

**HOLEX®**

## Dugókulcs készlet 1/4; 1/2 col négyszög 43 darabos



### Rendelési adatok

Rendelés száma	630100
GTIN	4045197161642
Árucikk kategória	62A

### Leírás

#### Kivitel:

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

#### Felhasználás:

Csavarokhoz / anyákhoz gs\_profil\_6kant-einsatz M2 – M20 hatszög csavarokhoz gs\_profil\_6kant M4 – M18.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

#### Tartalom:

1/4 col 6-szög dugókulcs fejek: 11 db 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 méret

1/2 col 12-szög dugókulcs fejek: 13 db 642120 sz. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret

1/4 col 6-szög rátűzőkulcsok: 3 db 631720 sz. 3; 4; 5 méret

1/2 col 6-szög rátűzőkulcsok: 5 db 643220 sz. 6; 8; 10; 12; 14 méret

1/4 col keresztmarkolat: 1 db hasonló mint a 633029 sz.

1/2 col keresztmarkolat: 1 db 641320 sz.

1/4 col nyeles hajtószár: 1 db hasonló mint a 632829 sz.

1/4 col toldószárak: 2 db 632420 sz. 50; 150 méret

1/2 col toldószárak: 2 db 641020 sz. 130; 255 méret

1/4 col kardáncsukló: 1 db 633520 sz.

1/2 col kardáncsukló: 1 db 641620 sz.

1/4 col kerepes hajtószár: 1 db 632300 sz.

1/2 col kerepes hajtószár: 1 db 640220 sz.

Tárolás: Acéllemez doboz  
Hossz: 440 mm  
Szélesség: 266 mm  
Magasság: 50 mm  
Csatlakozó négyszög: 1/2 coll  
Csatlakozó négyszög: 1/4 coll  
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4 – 13 mm  
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 13 – 32 mm  
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3 – 14 mm

## Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	12-szög dugókulcs fej
Profil	6-szög
Profil	6-szög dugókulcs
Tartalom (db)	43
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-13 mm
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	13-32 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-14 mm
Csomagolás	Acéllemez doboz
Hossz	440 mm
Szélesség	266 mm
Magasság	50 mm